



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Continuity tester for data cables
N. d'ordine	8808420000
Tipo	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	36 mm	Altezza (pollici)	1.4173 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5.5118 inch
Peso netto	348.48 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodottoStato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Strumenti di misura e prova**

Power Batteria monoblocco da 9 V Indicazione digitale

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		