

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in plastica incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Flangia di montaggio, Flangia modulo RJ45, diritto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 |
| N. d'ordine | 8808440000 |
| Tipo | IE-XM-RJ45/IDC-IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248506026 |
| CPZ | 1 Pieza |

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 22.39 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---|
| Collegamento 1 | RJ45 | Collegamento 2 | IDC |
| Descrizione articolo | Flangia modulo RJ45, diritto | Composizione | Flangia di montaggio con telaio e modulo RJ45 con tecnica a perforazione d'isolante coperchio imperdibile |
| Cablaggio | Legenda collegamenti codificata a colori secondo EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B | Colori | Grigio chiaro |
| Materiale base della custodia | PA 66, UL 94: V-0 | Categoria | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Superficie dei contatti | Oro su nichel | Tipo di montaggio | Armadio elettrico, Distribution box |
| Schermatura | Contatto dello schermo a 360° | Grado di protezione | IP67 |
| Cicli di inserimento | 750 | | |

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V AC/DC Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V AC/DC

Standard generali

N° certificato (DNV) TAE00003EW Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5


Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |



Disegni

Disegno quotato



IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Giunto RJ45 / modulo**

Connettori IE in IP20 per conduttori in rame e in fibra ottica

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipò | IE-XRJ45/IDC | Versione |
| N. d'ordine | 8808330000 | Inserto flangia, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248505913 | |
| CPZ | 1 ST | |