

## IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in plastica incl. inserto RJ45

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina di collegamento, Giunto cavi, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Versione 6 secondo IEC 61076-3-106
N. d'ordine	<a href="#">8813090000</a>
Tipo	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 66.88 g

**Temperature**Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C  
Temperatura di posa**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Giunto cavi	Composizione	Giunto incl. modulo RJ 45 con tecnica a perforazione d'isolante
Cablaggio	Legenda collegamenti codificata a colori secondo EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Diametro guaina, min.	6 mm
Diametro guaina, max.	9.5 mm	Tipo di montaggio	Montaggio sul fondo, per collegamenti a sbalzo, Montaggio a muro
Schermatura	Contatto dello schermo a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

**Standard generali**

N° certificato (DNV) TAE00003EW Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		



## Disegni

### Disegno quotato

