



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cavi IE confezionati, cavi patch LWL, Multimode, SC-Duplex-SC-Duplex, arancione, Diametro nucleo 50 µm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch preconfezionato, crossover, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 50 µm, PVC, 3 m
N. d'ordine	<u>8813320000</u>
Tipo	IE-FM5Z2VO0003MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248513178
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Lunghezza	3 m	Lunghezza (pollici)	118.1102 inch		
Peso netto	56.32 g				
Temperature					
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C75 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C75 °C		
Temperatura di posa	-5 °C50 °C				
Conformità ambientale del pr	odotto				
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione				
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a				
Norme					
Connettori a norma	IEC 61754-4				
Standard generali					
Connettori a norma	IEC 61754-4				
Connettore maschio dx	120 111111				
Spina di collegamento a destra	SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate				
Connettore maschio sx					
Spina di collegamento a sinistra	SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate				
LWL					
	005.14.11				
Tipo di filo	GOF, Multimode, OM2	Smorzamento	≤ 2,7 dB/km a 850 nm, ≤ 0,7 dB/km a 1300 nm		
Gamma	≥ 600 MHz*km a 850 nm, ≥ 1200 MHz*km a 1300 nm				
Proprietà meccaniche e del m	nateriale dei cavi				
Raggio di curvatura min, ripetuto	60 mm	Raggio di cunvatura min, una cola valta	30 mm		
naggio di cuivatula IIIII, lipetuto	OO IIIIII	Raggio di curvatura min., una sola volta	JO IIIIII		

Data di creazione 14.11.2025 11:23:53 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Spina di collegamento			
Spina di collegamento a destra	SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate	Spina di collegamento a sinistra	SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate
Struttura del cavo			
Diametro guaina	3*6 mm	Colore della guaina	arancione
Denominazione secondo norma		Materiale rivestimento	PVC
	I-V(ZN)Y		
Struttura cavo	ZIPCORD	Rivestimento primario	245.00 μm
Diametro nucleo	50 μm		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03	· ·	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato

