

**IE-XM-RJ45/RJ45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC  
60603-7-51

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Outlet guida di supporto, RJ45, Raccordo RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<a href="#">8879050000</a>
Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
CPZ	1 Pieza

## IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E316369

## Dimensioni e pesi

Peso netto	49 g
------------	------

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Raccordo RJ45 - RJ45	Composizione	Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
Cablaggio	Disposizione contatti con codifica a colori secondo EIA / TIA T568 A (rame)	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Tipo di montaggio	TS 35	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP20	Cicli di inserimento	750

## Proprietà elettriche

Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Resistenza d'isolamento	500 MΩ
Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at

## Standard generali

N° certificato (DNV)	TAE00003EW	Connettori a norma	IEC 60603-7-5
N&deg; Certificato (cULus)	E316369		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno quotato



### Illustrazione del prodotto



### Illustrazione del prodotto





## IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Siglature Outlet



Cartellini per il campo di siglatura degli outlet per guida di supporto Weidmüller.

Vantaggi:

- bianco
- neutra
- nel foglio

### Dati generali per l'ordinazione

Tipò	IE-DM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8813500000</a>	
GTIN (EAN)	4032248513345	
CPZ	50 ST	