

**IE-TO-SCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Uscita guida, versione giunto SC-Duplex secondo IEC  
61754-4

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Outlet guida di supporto, LWL, SC-Duplex, Single-mode, IP20 |
| N. d'ordine | <a href="#">8946980000</a>                                  |
| Tipo        | IE-TO-SCD-SM  |
| GTIN (EAN)  | 4032248734993   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

**IE-TO-SCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

Omologazioni



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Conforme                    |
| UL File Number Search | <a href="#">Sito web UL</a> |
| N° certificato (UL)   | E477798                     |

**Dimensioni e pesi**

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 32.56 g |
|------------|---------|

**Temperature**

|                              |                         |                |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura di posa          |                         |                |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati generali**

|                      |               |                               |             |
|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| Colori               | Grigio chiaro | Materiale base della custodia | PA UL 94 V0 |
| Tipo di montaggio    | TS 35         | Grado di protezione           | IP20        |
| Cicli di inserimento | 1000          | Tipo di filo                  | Singlemode  |
| Perdita d'inserzione | ≤ 0,5 dB      | Collegamento 1                | SC-Duplex   |
| Collegamento 2       | SC-Duplex     |                               |             |

**Standard generali**

|                    |             |                     |         |
|--------------------|-------------|---------------------|---------|
| Connettori a norma | IEC 61754-4 | N° certificato (UL) | E477798 |
|--------------------|-------------|---------------------|---------|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000313    | ETIM 7.0    | EC000313    |
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ETIM 10.0   | EC000313    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-20 |
| ECLASS 9.1  | 19-17-01-25 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 |             |             |


## IE-TO-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno quotato



## Accessori

**neutra**

ESG è il marcitore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | ESG 9/11 K MC NE WS        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, |
| GTIN (EAN)  | 4032248402731              | autoadesivo  |
| CPZ         | 200 ST                     |  |