

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	<u>9001280000</u>
Tipo	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

# Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	135 mm	Altezza (pollici)	5.3149 inch
Larghezza	82 mm	Larghezza (pollici)	3.2283 inch
Peso netto	107.36 g		

# Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile spellafili per PVC/
	silicone con sezione fino a
	1 mm <sup>2</sup>

## Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC	Diametro del conduttore, max.	1.3 mm
Diametro del conduttore min.	0.3 mm	Campo di spellatura AWG, max.	18 AWG
Campo di spellatura AWG, min.	28 AWG	Campo di spellatura, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spellatura max.	7 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	1 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.08 mm <sup>2</sup>		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

# Esempio d'uso





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Accessori / ricambi



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003600000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190140274	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003610000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190058272	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003620000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190130527	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003630000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190094256	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003640000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190020507	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9006970000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4032248363711	
CPZ	1 ST	

Versione catalogo / Disegni 4