

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Utensili, Utensile spellafili e da taglio |
| N. d'ordine | 9001280000 |
| Tipo | M-D-STRIPAX |
| GTIN (EAN) | 4008 1900 11215 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 16 mm | Profondità (pollici) | 0.6299 inch |
| Posizione verticale | 135 mm | Altezza (pollici) | 5.3149 inch |
| Larghezza | 82 mm | Larghezza (pollici) | 3.2283 inch |
| Peso netto | 107.36 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Utensile spellafili per PVC/ silicone con sezione fino a 1 mm ² |
|----------------------|--|

Utensili di spellatura

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| Tipo di cavo | Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC | Diametro del conduttore, max. | 1.3 mm |
| Diametro del conduttore min. | 0.3 mm | Campo di spellatura AWG, max. | 18 AWG |
| Campo di spellatura AWG, min. | 28 AWG | Campo di spellatura, min. | 0.08 mm ² |
| Lunghezza di spellatura max. | 7 mm | Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.08 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |


Disegni

Esempio d'uso



Accessori

Accessori / ricambi



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo | MEHA KP GE M-D-SPX | Versione |
| N. d'ordine | 9003600000 | Accessori, Set di lame |
| GTIN (EAN) | 4008190140274 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | MEHA KP RT M-D-SPX | Versione |
| N. d'ordine | 9003610000 | Accessori, Set di lame |
| GTIN (EAN) | 4008190058272 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | MEHA KP GN M-D-SPX | Versione |
| N. d'ordine | 9003620000 | Accessori, Set di lame |
| GTIN (EAN) | 4008190130527 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | MEHA KP BL M-D-SPX | Versione |
| N. d'ordine | 9003630000 | Accessori, Set di lame |
| GTIN (EAN) | 4008190094256 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | MEHA KP SW M-D-SPX | Versione |
| N. d'ordine | 9003640000 | Accessori, Set di lame |
| GTIN (EAN) | 4008190020507 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | MEHA KP WS M-D-SPX | Versione |
| N. d'ordine | 9006970000 | Accessori, Set di lame |
| GTIN (EAN) | 4032248363711 | |
| CPZ | 1 ST | |