

KT ZQV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cutting tool for one-hand operation
N. d'ordine	9002170000
Tipo	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
CPZ	1 Pieza

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	44 mm	Altezza (pollici)	1.7323 inch
Larghezza	208 mm	Larghezza (pollici)	8.189 inch
Peso netto	280.78 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tronchesino per il taglio netto, senza deformazione dei collegamenti trasversali per la Serie Z Weidmüller.	Versione	meccanico, utilizzo con una sola mano
----------------------	---	----------	---------------------------------------

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo in rame - rigido, max. (AWG)	2 AWG	Cavo in rame - rigido, max.	35 mm ²
Cavo in rame - flessibile, max. (AWG)	6 AWG	Cavo in rame - flessibile, max.	16 mm ²
Cavo in rame - semirigido, max. (AWG)	2/0 AWG	Cavo in rame - semirigido, max.	70 mm ²
Cavo in rame, max. Ø	14 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		