

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	9003500000
Tipo	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
CPZ	1 Pieza

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm
Posizione verticale	135 mm
Larghezza	82 mm
Peso netto	106.38 g

Profondità (pollici)	0.6299 inch
Altezza (pollici)	5.3149 inch
Larghezza (pollici)	3.2283 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile spellafili con 6 serie di lame
----------------------	---

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore con isolamento speciale	Diametro del conduttore, max.	1.3 mm
Diametro del conduttore min.	0.2 mm	Campo di spellatura AWG, max.	18 AWG
Campo di spellatura AWG, min.	32 AWG	Lunghezza di spellatura max.	7 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	0.82 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.03 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori / ricambi**

- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003600000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190140274	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003610000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190058272	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003620000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190130527	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003630000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190094256	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003640000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190020507	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9006970000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4032248363711	
CPZ	1 ST	