


MEHA KP BL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Set di lame
N. d'ordine	9003630000
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190094256
CPZ	1 Pieza

MEHA KP BL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	16 mm
Posizione verticale	11.5 mm
Larghezza	26 mm
Lunghezza	26 mm
Peso netto	3.68 g

Profondità (pollici)	0.6299 inch
Altezza (pollici)	0.4528 inch
Larghezza (pollici)	1.0236 inch
Lunghezza (pollici)	1.0236 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set di lame per Mini-Duro-Stripax fino a AWG20 per PTFE
----------------------	---

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore con isolamento speciale	Diametro del conduttore, max.	0.92 mm
Diametro del conduttore min.	0.88 mm	Lunghezza di spellatura max.	7 mm
Lunghezza di spellatura min.	3 mm	Colori	blu

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		