


MEHA KP SW M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Set di lame
N. d'ordine	9003640000
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190020507
CPZ	1 Pieza

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	11.5 mm	Altezza (pollici)	0.4528 inch
Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1.0236 inch
Lunghezza	26 mm	Lunghezza (pollici)	1.0236 inch
Peso netto	3.68 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set di lame per Mini-Duro-Stripax fino a AWG18 per PTFE
----------------------	---

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore con isolamento speciale	Diametro del conduttore, max.	1.21 mm
Diametro del conduttore min.	1 mm	Lunghezza di spellatura max.	7 mm
Lunghezza di spellatura min.	3 mm	Colori	nero

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		