

**MEHA KP SW M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Set di lame
N. d'ordine	<a href="#">9003640000</a>
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190020507
CPZ	1 Pieza

**MEHA KP SW M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Profondità	16 mm
Posizione verticale	11.5 mm
Larghezza	26 mm
Lunghezza	26 mm
Peso netto	3.68 g

Profondità (pollici)	0.6299 inch
Altezza (pollici)	0.4528 inch
Larghezza (pollici)	1.0236 inch
Lunghezza (pollici)	1.0236 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Set di lame per Mini-Duro-Stripax fino a AWG18 per PTFE
----------------------	---

**Utensili di spellatura**

Tipo di cavo	Conduttore con isolamento speciale	Diametro del conduttore, max.	1.21 mm
Diametro del conduttore min.	1 mm	Lunghezza di spellatura max.	7 mm
Lunghezza di spellatura min.	3 mm	Colori	nero

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		