

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- con conduttore interno 1 mm Ø
- lunghezza di spellatura regolabile con arresto
- apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Versione | Accessori, Lame di ricambio |
| N. d'ordine | 9003760000 |
| Tipo | MEHA KP LWL M-D-SPX |
| GTIN (EAN) | 4008190055110 |
| CPZ | 1 Pieza |

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | |
|---------------------|---------|
| Profondità | 16 mm |
| Posizione verticale | 11.5 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Lunghezza | 26 mm |
| Peso netto | 11.5 g |

| | |
|----------------------|-------------|
| Profondità (pollici) | 0.6299 inch |
| Altezza (pollici) | 0.4528 inch |
| Larghezza (pollici) | 1.0236 inch |
| Lunghezza (pollici) | 1.0236 inch |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Descrizione articolo | Set di lame per LWL- Stripax |
|----------------------|---------------------------------|

Utensili di spellatura

| | | | |
|-------------------------------|------|--------|--------|
| Diametro del conduttore, max. | 1 mm | Colori | grigio |
|-------------------------------|------|--------|--------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ETIM 10.0 | EC001509 | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 | | |