


**MEHA KP LWL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

- con conduttore interno 1 mm &Oslash;lash;
- lunghezza di spellatura regolabile con arresto
- apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Lame di ricambio
N. d'ordine	<a href="#">9003760000</a>
Tipo	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190055 110
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2025-11-29T00:00:00+01:00

## MEHA KP LWL M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	11.5 mm	Altezza (pollici)	0.4528 inch
Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1.0236 inch
Lunghezza	26 mm	Lunghezza (pollici)	1.0236 inch
Peso netto	11.5 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Set di lame per LWL-Stripax
----------------------	-----------------------------

## Utensili di spellatura

Diametro del conduttore, max.	1 mm	Colori	grigio
-------------------------------	------	--------	--------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		