



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
N. d'ordine	9004050000
Tipo	H0,5/10
GTIN (EAN)	4008 190153052
CPZ	1000 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.05 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante, (2)Wire-end ferrule	Versione	Standard

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Diametro del collare (D2)	2.1 mm	L1 in mm	10.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 20	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

