



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
N. d'ordine	<a href="#">9004080000</a>
Tipo	H2,5/10
GTIN (EAN)	4008190145446
CPZ	1000 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N&deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.1 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante, (2)Wire-end ferrule	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
--	--------	---	-------

Diametro del collare (D2)	3.4 mm	L1 in mm	10.00 mm
---------------------------	--------	----------	----------

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Lunghezza di spellatura	10 mm
--	--------	-------------------------	-------

Sezione di collegamento cavo	2.5 mm <sup>2</sup>		
------------------------------	---------------------	--	--

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegni**

