H4,0/18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10) Materiale E-Cu, zincato galvanicamente tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
N. d'ordine	<u>9004110000</u>
Tipo	H4,0/18
GTIN (EAN)	4008190148348
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso



H4,0/18

Omologazioni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

J	
Omologazioni	NCS OUS LUSTED PENDING

	OS DSIED PERSONS
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&dea: Certificato (cUI us)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.29 g	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante, (2)Wire-end ferrule	Versione	Standard

Terminali

Diametro della superficie di contatto	2.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto	18 mm
(D1)		(L2)	
Diametro del collare (D2)	4 mm	L1 in mm	18.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 12	Lunghezza di spellatura	18 mm
max.			
Sezione di collegamento cavo	4 mm²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

H4,0/18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



