

**H6,0/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
N. d'ordine	<a href="#">9004130000</a>
Tipo	H6,0/18
GTIN (EAN)	4008190143626
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N&deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.35 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	3.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Diametro del collare (D2)	4.7 mm	L1 in mm	18.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10	Lunghezza di spellatura	18 mm
Sezione di collegamento cavo	6 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

