# H16,0/25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) Materiale E-Cu, zincato galvanicamente tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

# Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 25 mm, 25 mm, No
N. d'ordine	<u>9004150000</u>
Tipo	H16,0/25
GTIN (EAN)	4008190037253
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso



# H16,0/25



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Oı	mo	loć	jaz	io	ni

Omologazioni

NCS CUS CUSTED

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

## Dimensioni e pesi

eso netto	0.73 g	

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard

#### **Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	5.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	25 mm
Diametro del collare (D2)	7.5 mm	L1 in mm	25.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 6	Lunghezza di spellatura	25 mm
max.			
Sezione di collegamento cavo	16 mm²		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

H16,0/25

Disegni



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

