H95,0/25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) Materiale E-Cu, zincato galvanicamente tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 25 mm, 25 mm, No		
N. d'ordine	<u>9004250000</u>		
Tipo	H95,0/25		
GTIN (EAN)	4008190075576		
CPZ	50 Pieza		
Imballaggio	sfuso		



H95,0/25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-02-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
Omologazioni	c (UL) us			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Sito web UL			
N° Certificato (cULus)	E499744			
Dimensioni e pesi				
Peso netto	4.02 g			
Conformità ambientale del p	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati tecnici				
Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard	
Terminali				
Diametro della superficie di contatto	14.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto	25 mm	
(D1)		(L2)	05.00	
Diametro del collare (D2)	17 mm	L1 in mm	25.00 mm	
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 3/0	Lunghezza di spellatura	25 mm	
Sezione di collegamento cavo	95 mm²			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
	07.40.00.04	FOL A CO. 4.4.0	07.40.00.04	

27-40-02-01

27-40-02-01

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ECLASS 14.0

Foglio dati

H95,0/25

Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

