



Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi scolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Terminali, Standard, 25 mm, 25 mm, No |
| N. d'ordine | 9004250000 |
| Tipo | H95,0/25 |
| GTIN (EAN) | 4008190075576 |
| CPZ | 50 Pieza |
| Imballaggio | sfuso |

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E499744 |

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|--------|
| Peso netto | 4.02 g |
|------------|--------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS (D1) | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|----------|----------|
| Descrizione articolo | Terminali senza collare isolante | Versione | Standard |
|----------------------|----------------------------------|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|--------------------|---|----------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 14.5 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 25 mm |
| Diametro del collare (D2) | 17 mm | L1 in mm | 25.00 mm |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 3/0 | Lunghezza di spellatura | 25 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 95 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

