


H0,75/14D GR BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
N. d'ordine	9004300000
Tipo	H0,75/14D GR BD
GTIN (EAN)	4008 190154837
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	Contatti su striscia

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.09 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali su striscia, colore grigio	Versione	Standard
----------------------	--------------------------------------	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Diametro del collare (D2)	2.8 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Designazione militare	T 20A 005 A
Lunghezza di spellatura	10 mm	Sezione di collegamento cavo	0.75 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

