## **H4,0/22D ZH GR SV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
N. d'ordine	9004730000
Tipo	H4,0/22D ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190161811
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili



## **H4,0/22D ZH GR SV**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

logazion	

Omologazioni

Omologazioni

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto 0.5 g

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore grigio	Versione	Terminali doppi

#### **Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	3.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	5.2 mm	Altezza del collare isolante (A)	9 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.5 mm	L1 in mm	22.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 12	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm
max.			
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	4 mm <sup>2</sup>
Colore	DIN		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

## **H4,0/22D ZH GR SV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Disegno

