

STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	9005000000
Tipo	STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190072506
CPZ	1 Pieza

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensioni e pesi**

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	99 mm	Altezza (pollici)	3.8976 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7.4803 inch
Peso netto	174.63 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza spellafili per sezioni fino a 10 mm ²
----------------------	--

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm ²
Campo di spellatura AWG, max.	8 AWG	Campo di spellatura AWG, min.	28 AWG
Campo di spellatura, min.	0.08 mm ²	Lunghezza di spellatura max.	25 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.08 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Esempio d'uso



STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accessori / ricambi**

- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERME 10 ² SPX 4	Versione
N. d'ordine	1119030000	Accessori, Portalame
GTIN (EAN)	4032248948420	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE KLBC SPX 10	Versione
N. d'ordine	2571480000	Accessori, Ganascia di serraggio sostitutiva
GTIN (EAN)	4050118582109	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE BAGR AN KP SPX 4	Versione
N. d'ordine	2905400000	Accessori, Ganascia di serraggio sostitutiva
GTIN (EAN)	4099986551381	
CPZ	1 ST	