


H2,5/21 ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
N. d'ordine	9005150000
Tipo	H2,5/21 ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190482732
CPZ	250 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.06 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore grigio	Versione	Terminali doppi
----------------------	--------------------------------	----------	-----------------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	4.5 mm	Altezza del collare isolante (A)	8 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm	L1 in mm	21.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	2.5 mm ²
Colore	Miscellaneous		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegniwww.weidmueller.com**Disegno**