


**H6,0/23T ZH GN SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
N. d'ordine	<a href="#">9005160000</a>
Tipo	H6,0/23T ZH GN SV
GTIN (EAN)	4008190482749
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

## H6,0/23T ZH GN SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme  
UL File Number Search [Sito web UL](#)  
N&deg; Certificato (cULus) E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto 0.69 g

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore verde	Versione	Terminali doppi
----------------------	-------------------------------	----------	-----------------

#### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	4.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	6.2 mm	Altezza del collare isolante (A)	11.4 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.5 mm	L1 in mm	23.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm
Lunghezza di spellatura	20 mm	Sezione di collegamento cavo	6 mm <sup>2</sup>
Colore	Telemecanique		

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Disegni

#### Disegno

