

**CTN 25 D5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pinze crimpatrici per giunti non isolati  
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a pun-  
tale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale
N. d'ordine	<a href="#">9006230000</a>
Tipo	CTN 25 D5
GTIN (EAN)	4008 190198459
CPZ	1 Pieza

## CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	645.78 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 10-25 mm <sup>2</sup> (capicorda tubiformi)	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

## Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	25 mm <sup>2</sup>	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale
-----------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------


## Descrizione contatto

Tipo di contatto	Senza isolamento	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 4
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 8	Area di crimpatura , max.	25 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , min.	10 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Disegni**



## Accessori

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M5/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497870000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M6/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497880000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497890000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497910000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
CPZ	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M5/-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497920000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M6/-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497930000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
CPZ	100 ST	

## CTN 25 D5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	KP-M8/-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497940000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497950000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M12/-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497960000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
CPZ	100 ST	

## 25 mm<sup>2</sup>



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M6/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497970000</a>	Spine piatte, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497980000</a>	Spine piatte, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497990000</a>	Spine piatte, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M12/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498000000</a>	Spine piatte, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M16/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498010000</a>	Spine piatte, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
CPZ	100 ST	

## CTN 25 D5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### 10 mm<sup>2</sup>



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M6/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497420000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497430000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
CPZ	100 ST	

### 16 mm<sup>2</sup>



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M6/-16 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497440000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-16 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497450000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-16 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497470000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-16 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497480000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
CPZ	100 ST	

## CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M6/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497490000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497510000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497520000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497530000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
CPZ	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498620000</a>	Spine piatte,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308136	
CPZ	100 ST	

## CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

16 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-16	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1498630000</a>	Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118307856		
CPZ	100 ST		

25 mm<sup>2</sup>


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-25	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1498640000</a>	Spine piatte, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118308013		
CPZ	100 ST		

## Ricambi



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ERTE GRIFFE CTO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1121010000</a>	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248902118	
CPZ	1 ST	