


H2,5/21,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Terminali, Standard, 17 mm, 12 mm, blu |
| N. d'ordine | 9006710000 |
| Tipo | H2,5/21,5X BL SV |
| GTIN (EAN) | 4008190332280 |
| CPZ | 100 Pieza |
| Imballaggio | in bustine separabili |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.3 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali per conduttori protetti contro cortocircuito e messa a terra colore blu | Versione | Standard |
|----------------------|---|----------|----------|
|----------------------|---|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|---------------------|---|-------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 2.3 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 12 mm |
| Diametro del collare (D2) | 7.9 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.3 mm |
| L1 in mm | 21.50 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.15 mm | Lunghezza di spellatura | 17 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 2.5 mm ² | Colore | Weidmueller |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Disegno

