

DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	DMS 3, Avvitatore elettrico con coppia di serraggio
N. d'ordine	9007440000
Tipo	DMS 3
GTIN (EAN)	4008 190404987
CPZ	1 Pieza

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	127 mm	Altezza (pollici)	5 inch
Larghezza	239 mm	Larghezza (pollici)	9.4094 inch
Lunghezza	78 mm	Lunghezza (pollici)	3.0709 inch
Diametro	35 mm	Peso netto	411.23 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Dati tecnici

Descrizione articolo	Avvitatore elettrico con coppia di serraggio, innesto femmina 1/4"
----------------------	--

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Regolazione coppia di serraggio, max.	2.5 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0.3 Nm
---------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Avvitatore elettrico

Velocità a vuoto	200 u. 400 min ⁻¹	Peso	400 g
Tensione nominale	2.4 V	Supporto punte	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Regolazione coppia di serraggio, max.	2.5 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0.3 Nm
Batterie ricaricabili	Celle Ni-Mh	Peso batteria	122 g
Tensione dell'accumulatore	2.4 V		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Esempio d'uso



DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Punte a lama E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Versione
N. d'ordine	9024000000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852634	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Versione
N. d'ordine	9024020000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852627	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Versione
N. d'ordine	9024030000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852658	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Versione
N. d'ordine	9024040000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852665	
CPZ	5 ST	

Punte a croce E 6,3 - tipo Philips / Recess

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a croce tipo Phillips-Recess PH/DIN 5260, innesto
1/4" E6,3 DIN 3126



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 PH1X70	Versione
N. d'ordine	9024080000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870744	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 PH2X70	Versione
N. d'ordine	9024090000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870720	
CPZ	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Punte a croce E6,3 - tipo Pozidriv / Supadriv

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a croce tipo Pozidriv PZ/DIN 5262, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 PZ1X70	Versione
N. d'ordine	9024100000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870713	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 PZ2X70	Versione
N. d'ordine	9024110000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870706	
CPZ	5 ST	

Punte a lama E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Versione
N. d'ordine	9025590000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190151935	
CPZ	10 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Versione
N. d'ordine	9202750000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4032248504725	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Versione
N. d'ordine	9202740000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4032248504718	
CPZ	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

DMS 3



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AKKU DMS 3	Versione	
N. d'ordine	9007450000	DMS 3, Batterie	
GTIN (EAN)	4008190450106		
CPZ	1 ST		
Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3	Versione	
N. d'ordine	9007460000	DMS 3, 90 % a 3x 500 V AC / > 91 % a 3 x 400 V AC	
GTIN (EAN)	4008190404970		
CPZ	1 ST		

Assortimento punte E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT-BOX WI DMS 3	Versione	
N. d'ordine	9024970000	Accessori, Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4032248068067		
CPZ	1 ST		