

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	DMS 3, 90 % a 3x 500 V AC / > 91 % a 3 x 400 V AC
N. d'ordine	9007460000
Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
CPZ	1 Pieza

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	178 mm	Profondità (pollici)	7.0079 inch
Posizione verticale	78 mm	Altezza (pollici)	3.0709 inch
Larghezza	150 mm	Larghezza (pollici)	5.9055 inch
Lunghezza	178 mm	Lunghezza (pollici)	7.0079 inch
Peso netto	604.79 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Campo di tensione	12 / 14.4 / 18 V	Descrizione articolo	Avvitatore elettrico con coppia di serraggio, innesto femmina 1/4"
Collegamento elettrico	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

Avvitatore elettrico

Caricabatteria - uscita	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Caricabatteria - ingresso	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Velocità a vuoto	200 u. 600 min-1	Peso	600 g
Tensione nominale	3.6 V	Supporto punte	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Tensione dell'accumulatore	3.6 V	Peso - caricabatteria	600 g
Coppia di serraggio max.	3 Nm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		