

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	DMS 3, Avvitatore elettrico con coppia di serraggio
N. d'ordine	9007480000
Tipo	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008 190405298
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	205 mm	Profondità (pollici)	8.0709 inch
Posizione verticale	205 mm	Altezza (pollici)	8.0709 inch
Larghezza	325 mm	Larghezza (pollici)	12.7952 inch
Lunghezza	78 mm	Lunghezza (pollici)	3.0709 inch
Peso netto	1695.76 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Dati tecnici

Descrizione articolo	Avvitatore a batteria con coppia di serraggio come Set 1, con l'aggiunta di un'altra batteria
----------------------	---

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Regolazione coppia di serraggio, max.	15 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	15 Nm
---------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Avvitatore elettrico


Velocità a vuoto	200 u. 400 min-1	Peso	2004 g
Tensione nominale	2.4 V	Supporto punte	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Regolazione coppia di serraggio, max.	15 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	15 Nm
Batterie ricaricabili	Celle Ni-Mh	Peso batteria	122 g
Tensione dell'accumulatore	2.4 V		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Disegni

Esempio d'uso



Accessori

Punte a lama E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Versione
N. d'ordine	9024000000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852634	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Versione
N. d'ordine	9024020000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852627	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Versione
N. d'ordine	9024030000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852658	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Versione
N. d'ordine	9024040000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852665	
CPZ	5 ST	

Punte a croce E 6,3 - tipo Philips / Recess

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a croce tipo Phillips-Recess PH/DIN 5260, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 PH1X70	Versione
N. d'ordine	9024080000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870744	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 PH2X70	Versione
N. d'ordine	9024090000	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870720	
CPZ	5 ST	

Accessori

Punte a croce E6,3 - tipo Pozidriv / Supadriv

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a croce tipo Pozidriv PZ/DIN 5262, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 PZ1X70	Versione	
N. d'ordine	9024100000	Accessori, Inserto cacciaviti	
GTIN (EAN)	4008190870713		
CPZ	5 ST		
Tipo	BIT E6,3 PZ2X70	Versione	
N. d'ordine	9024110000	Accessori, Inserto cacciaviti	
GTIN (EAN)	4008190870706		
CPZ	5 ST		

Punte a lama E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Versione	
N. d'ordine	9025590000	Accessori, Inserto cacciaviti	
GTIN (EAN)	4008190151935		
CPZ	10 ST		
Tipo	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Versione	
N. d'ordine	9202750000	Accessori, Inserto cacciaviti	
GTIN (EAN)	4032248504725		
CPZ	5 ST		
Tipo	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Versione	
N. d'ordine	9202740000	Accessori, Inserto cacciaviti	
GTIN (EAN)	4032248504718		
CPZ	5 ST		

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

DMS 3



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AKKU DMS 3	Versione	
N. d'ordine	9007450000	DMS 3, Batterie	
GTIN (EAN)	4008190450106		
CPZ	1 ST		
Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3	Versione	
N. d'ordine	9007460000	DMS 3, 90 % a 3x 500 V AC / > 91 % a 3 x 400 V AC	
GTIN (EAN)	4008190404970		
CPZ	1 ST		

Assortimento punte E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT-BOX WI DMS 3	Versione	
N. d'ordine	9024970000	Accessori, Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4032248068067		
CPZ	1 ST		