

# **AM ASI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- spellatura rapida e precisa
- nessuna necessità di regolare la profondità di taglio
- nessun danneggiamento dei conduttori interni

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	<u>9009950000</u>
Tipo	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
CPZ	1 Pieza



# **AM ASI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	25 mm	Profondità (pollici)	0.9842 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	124 mm	Larghezza (pollici)	4.8819 inch
Peso netto	48.6 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Spellafili e sguainacavi per cavi ASI gommati	
	cavi Asi gominati	

#### Utensili di spellatura

Tipo di cavo	ASI-EPDM	Diametro del conduttore, max.	1.4 mm
Campo di spellatura, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	<u>'</u>		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Versione catalogo / Disegni