


**EINSATZPAAR PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	<a href="#">9011620000</a>
Tipo	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
CPZ	1 Pieza

**EINSATZPAAR PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	31 mm	Altezza (pollici)	1.2205 inch
Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1.0236 inch
Peso netto	41.36 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale
----------------------------	-------------------------

**Descrizione contatto**

Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10	Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24
Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		