

HTG 174**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinza crimpatrice per connettori coassiali

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura esagonale
N. d'ordine	9012410000
Tipo	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
CPZ	1 Pieza

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	449 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori coassiali BNC, TNC e N /SW 4,52	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Apertura della chiave esagonale (A 2)	1.72 mm	Apertura della chiave esagonale (A)	4.52 mm
Sezione del terminale, max.	22 mm ²	Sezione del terminale, min.	22 mm ²
Diametro terminali esterni	5.4 mm	Stazione di crimpaggio, larghezza (B 2)	2.3 mm
Stazione di crimpaggio, larghezza (B 1)	10 mm	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale
Diametro contatto interno (D)	2 mm		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Conn. coassiale
------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

