

**PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	<a href="#">901360000</a>
Tipo	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	674.78 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

## Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	16 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	6 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata		

## Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi doppi	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 6
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 10	Area di crimpatura , max.	16 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Esempio d'uso**



### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/23 ZH SW SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004930000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190482701	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23D ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004720000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190962210	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23T ZH GN SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005160000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190482749	
CPZ	100 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/23 ZH SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037320000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492793	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23D ZH GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037550000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493127	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23T ZH GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037690000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493486	
CPZ	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	H6,0/29 ZH SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037330000</a>	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492809	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29D ZH GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037560000</a>	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493134	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29T ZH GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037700000</a>	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493509	
CPZ	100 ST	

## Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- Altro codice colori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24 ZH EB SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004940000</a>	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190482718	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/26D R ZH SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004710000</a>	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248044221	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/26T ZH BR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005170000</a>	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190482756	
CPZ	100 ST	

## sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24 ZH EB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037340000</a>	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190492816	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/24D ZH R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037570000</a>	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190493141	
CPZ	100 ST	

## pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato  
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24DS ZH R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018880000</a>	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248105830	
CPZ	100 ST	

## sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24T ZH BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037710000</a>	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190493516	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/30 ZH EB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037350000</a>	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190492823	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/30D ZH R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037580000</a>	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190493158	
CPZ	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	H10,0/30T ZH BR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037720000</a>	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, marrone	
GTIN (EAN)	4008190493530		
CPZ	100 ST		

### pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato  
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24S ZH EB	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9018860000</a>	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio	
GTIN (EAN)	4032248105816		
CPZ	100 ST		
Tipo	H10,0/30DS ZH R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9018890000</a>	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4032248105847		
CPZ	100 ST		
Tipo	H10,0/30S ZH EB	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9018870000</a>	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, avorio	
GTIN (EAN)	4032248105823		
CPZ	100 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16,0/29 ZH GN	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037360000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190492830		
CPZ	50 ST		
Tipo	H16,0/29D ZH BL	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037590000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190493165		
CPZ	50 ST		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	H16,0/29T ZH W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037730000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190493554	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16,0/38 ZH GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037370000</a>	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190492847	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16,0/38D ZH BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037600000</a>	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493196	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16,0/38T ZH W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037740000</a>	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190493561	
CPZ	50 ST	

## Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES PZ ZH 16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
CPZ	1 ST	

## Ricambi



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202810000</a>	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577	
CPZ	1 ST	