

**HTN 21 AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti non isolati  
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a pun-  
tale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	<a href="#">901410000</a>
Tipo	HTN 21 AN
GTIN (EAN)	4008190335731
CPZ	1 Pieza

## HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	423.98 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 0,5-6 mm <sup>2</sup> con battuta d'arresto	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

## Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata		

## Descrizione contatto

Tipo di contatto	Senza isolamento	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Disegni**

