

HTF DFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller DFF e ZRV

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
N. d'ordine	901414000
Tipo	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
CPZ	1 Pieza

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	205 mm	Larghezza (pollici)	8.0709 inch
Peso netto	442 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinze crimpatrici per contatti DFF Weidmüller	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.22 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	B-Crimp		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Weidmüller DFF	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24	Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.22 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

