

**HTN 21 AN ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti non isolati  
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a punta,  
giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata |
| N. d'ordine | <a href="#">9017170000</a>  |
| Tipo        | HTN 21 AN ZERT  |
| GTIN (EAN)  | 4008190218447   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

## HTN 21 AN ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Larghezza  | 200 mm   | Larghezza (pollici) | 7.874 inch |
| Peso netto | 442.64 g |                     |            |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato                      |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Dati tecnici

|                      |   |          |  |
|----------------------|---|----------|--|
| Descrizione articolo | Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 0,5-6 mm <sup>2</sup> con battuta d'arresto | Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------------------|---|----------|--|

## Dati utensile di crimpatura

|                             |                   |                            |                       |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Sezione del terminale, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura dentellata |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|

## Descrizione contatto

|                                 |                     |                                 |                   |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| Tipo di contatto                | Senza isolamento    | Sezione del conduttore max. AWG | AWG 10            |
| Sezione del conduttore min. AWG | AWG 21              | Area di crimpatura , max.       | 6 mm <sup>2</sup> |
| Area di crimpatura , min.       | 0.5 mm <sup>2</sup> |                                 |                   |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

**Disegni**

