

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura doppia, Crimpatura ovale
N. d'ordine	9017290000
Tipo	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
CPZ	1 Pieza

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	756 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-6 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm ²																																				
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura doppia, Crimpatura ovale																																				
Stazione di crimpaggio	<table border="1"> <tr> <td>Numero della stazione di crimpaggio</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sezione di collegamento cavo, min.</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione di collegamento cavo, max.</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Diametro cavo AWG, min.</td> <td>20 AWG</td> </tr> <tr> <td>Diametro cavo AWG, max.</td> <td>16 AWG</td> </tr> <tr> <td>Colore della stazione di crimpaggio</td> <td>Rosso</td> </tr> <tr> <td>Numero della stazione di crimpaggio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sezione di collegamento cavo, min.</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione di collegamento cavo, max.</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Diametro cavo AWG, min.</td> <td>16 AWG</td> </tr> <tr> <td>Diametro cavo AWG, max.</td> <td>14 AWG</td> </tr> <tr> <td>Colore della stazione di crimpaggio</td> <td>Blu</td> </tr> <tr> <td>Numero della stazione di crimpaggio</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sezione di collegamento cavo, min.</td> <td>4 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione di collegamento cavo, max.</td> <td>6 mm²</td> </tr> <tr> <td>Diametro cavo AWG, min.</td> <td>12 AWG</td> </tr> <tr> <td>Diametro cavo AWG, max.</td> <td>10 AWG</td> </tr> <tr> <td>Colore della stazione di crimpaggio</td> <td>Giallo</td> </tr> </table>	Numero della stazione di crimpaggio	1	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²	Diametro cavo AWG, min.	20 AWG	Diametro cavo AWG, max.	16 AWG	Colore della stazione di crimpaggio	Rosso	Numero della stazione di crimpaggio	2	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Diametro cavo AWG, min.	16 AWG	Diametro cavo AWG, max.	14 AWG	Colore della stazione di crimpaggio	Blu	Numero della stazione di crimpaggio	3	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Diametro cavo AWG, min.	12 AWG	Diametro cavo AWG, max.	10 AWG	Colore della stazione di crimpaggio	Giallo
Numero della stazione di crimpaggio	1																																				
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²																																				
Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²																																				
Diametro cavo AWG, min.	20 AWG																																				
Diametro cavo AWG, max.	16 AWG																																				
Colore della stazione di crimpaggio	Rosso																																				
Numero della stazione di crimpaggio	2																																				
Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²																																				
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²																																				
Diametro cavo AWG, min.	16 AWG																																				
Diametro cavo AWG, max.	14 AWG																																				
Colore della stazione di crimpaggio	Blu																																				
Numero della stazione di crimpaggio	3																																				
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²																																				
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²																																				
Diametro cavo AWG, min.	12 AWG																																				
Diametro cavo AWG, max.	10 AWG																																				
Colore della stazione di crimpaggio	Giallo																																				

Descrizione contatto


Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto Non adatto ai conduttori rigidi. L'isolamento sul contatto viene premuto conicamente.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori / ricambi



Pinze crimpatici per giunti isolati
copicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie,
connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES CTI 6	Versione
N. d'ordine	9007180000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4008190262136	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE ES CTI 6	Versione
N. d'ordine	9007180000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4008190262136	
CPZ	1 ST	