

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² , 16mm ² , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	9017340000
Tipo	PZ 16 ZERT
GTIN (EAN)	4008190420468
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Dimensioni e pesi**

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	436 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Comando	meccanico	Sezione del terminale, max.	16 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastica	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 6
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 10	Area di crimpatura , max.	16 mm ²
Area di crimpatura , min.	6 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Disegni

www.weidmueller.com



Accessori

Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EINSATZPAAR PZ 16E	Versione
N. d'ordine	9012640000	16mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4008190114831	
CPZ	1 ST	

Ricambi



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione
N. d'ordine	9202810000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577	
CPZ	1 ST	

in bustine separabili



- Ingresso cavo conico in polipropilene
- Resistenza al calore fino a 105 °C per conduttori da 1,5 a 16 mm² (AWG 16-6)
- rame zincato
- tolleranze dimensionali a norma DIN 46228 Parte 4

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**


Tipo	H6,0/23X GE SV	Versione
N. d'ordine	9006790000	Terminali, Standard, 17 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190332303	
CPZ	100 ST	

Conduttore - sezione nom. 10,0 mm²

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/22 EB	Versione
N. d'ordine	0534200000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190033460	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/22D R	Versione
N. d'ordine	9019240000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190075385	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/22T BR	Versione
N. d'ordine	9021150000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190086886	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/28 EB	Versione
N. d'ordine	0565800000	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190138646	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/28D R	Versione
N. d'ordine	9019250000	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190041410	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/28T BR	Versione
N. d'ordine	9021160000	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190041915	
CPZ	100 ST	

Accessori**Conduttore - sezione nom. 16,0 mm²**

- pezzi scolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16.0/22 GN	Versione
N. d'ordine	0565900000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022181	
CPZ	100 ST	
Tipo	H16.0/22D BL	Versione
N. d'ordine	9019260000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190125806	
CPZ	100 ST	
Tipo	H16.0/22TW	Versione
N. d'ordine	9021170000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190151478	
CPZ	100 ST	
Tipo	H16.0/28 GN	Versione
N. d'ordine	0566000000	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190165406	
CPZ	100 ST	
Tipo	H16.0/28D BL	Versione
N. d'ordine	9019270000	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190100773	
CPZ	100 ST	
Tipo	H16.0/28TW	Versione
N. d'ordine	9021180000	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190151980	
CPZ	100 ST	

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²

- pezzi scolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H6,0/20T GN	Versione
N. d'ordine	9021130000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	0533500000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/20D GE	Versione
N. d'ordine	9019220000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190151607	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26 SW	Versione
N. d'ordine	0565700000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190026837	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26D GE	Versione
N. d'ordine	9019230000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190072117	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26T GN	Versione
N. d'ordine	9021140000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501	
CPZ	100 ST	

Conduttore - sezione nom. 0,25 mm² - 6,0 mm²

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1
• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/10	Versione
N. d'ordine	9004120000	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190104795	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/12	Versione
N. d'ordine	0191900000	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190026851	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/15	Versione
N. d'ordine	0124700000	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190003807	
CPZ	500 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H6,0/18	Versione
N. d'ordine	9004130000	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190143626	
CPZ	500 ST	

Conduttore - sezione nom. 10,0 mm² - 185,0 mm²

Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
 Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
 tolleranza secondo DIN 46228 parte 1
 • Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/12	Versione
N. d'ordine	0282900000	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190075972	
CPZ	500 ST	
Tipo	H10,0/15	Versione
N. d'ordine	0124800000	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037475	
CPZ	500 ST	
Tipo	H10,0/18	Versione
N. d'ordine	0379300000	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190156091	
CPZ	500 ST	
Tipo	H16,0/12	Versione
N. d'ordine	0492500000	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190114190	
CPZ	500 ST	
Tipo	H16,0/15	Versione
N. d'ordine	0124300000	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190162993	
CPZ	500 ST	
Tipo	H16,0/18	Versione
N. d'ordine	0375200000	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190077105	
CPZ	100 ST	
Tipo	H16,0/25	Versione
N. d'ordine	9004150000	Terminali, Standard, 25 mm, 25 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037253	
CPZ	100 ST	
Tipo	H16,0/32	Versione
N. d'ordine	9004160000	Terminali, Standard, 32 mm, 32 mm, No
GTIN (EAN)	4008190084004	
CPZ	100 ST	

Accessori**Assortimento terminali con collare isolante**

Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM	Versione
N. d'ordine	9025920000	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Versione
N. d'ordine	9025400000	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
CPZ	1 ST	

Bustine separabili

- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- Altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24 ZH EB SV	Versione
N. d'ordine	9004940000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190482718	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/26D R ZH SV	Versione
N. d'ordine	9004710000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248044221	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10,0/26T ZH BR SV	Versione
N. d'ordine	9005170000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190482756	
CPZ	100 ST	

Accessori

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10.0/24 ZH EB	Versione
N. d'ordine	9037340000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190492816	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10.0/24D ZH R	Versione
N. d'ordine	9037570000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190493141	
CPZ	100 ST	

pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10.0/24DS ZH R	Versione
N. d'ordine	9018880000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248105830	
CPZ	100 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H10.0/24T ZH BR	Versione
N. d'ordine	9037710000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190493516	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10.0/30 ZH EB	Versione
N. d'ordine	9037350000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190492823	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10.0/30D ZH R	Versione
N. d'ordine	9037580000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190493158	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10.0/30T ZH BR	Versione
N. d'ordine	9037720000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190493530	
CPZ	100 ST	

pezzi sciolti in bustine di polietilene

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
- Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
- Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
- Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10.0/24S ZH EB	Versione
N. d'ordine	9018860000	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4032248105816	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10.0/30DS ZH R	Versione
N. d'ordine	9018890000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248105847	
CPZ	100 ST	
Tipo	H10.0/30S ZH EB	Versione
N. d'ordine	9018870000	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, avorio
GTIN (EAN)	4032248105823	
CPZ	100 ST	

Accessori

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16.0/29 ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037360000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190492830	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16.0/29D ZH BL	Versione
N. d'ordine	9037590000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493165	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16.0/29T ZH W	Versione
N. d'ordine	9037730000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190493554	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16.0/38 ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037370000	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190492847	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16.0/38D ZH BL	Versione
N. d'ordine	9037600000	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493196	
CPZ	50 ST	
Tipo	H16.0/38T ZH W	Versione
N. d'ordine	9037740000	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190493561	
CPZ	50 ST	

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**


Tipo	H6.0/23 ZH SW SV	Versione
N. d'ordine	9004930000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190482701	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/23D ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	9004720000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190962210	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/23T ZH GN SV	Versione
N. d'ordine	9005160000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190482749	
CPZ	100 ST	

sciolti in bustina

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6.0/23 ZH SW	Versione
N. d'ordine	9037320000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492793	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/23D ZH GE	Versione
N. d'ordine	9037550000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493127	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/23T ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037690000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493486	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/29 ZH SW	Versione
N. d'ordine	9037330000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492809	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/29D ZH GE	Versione
N. d'ordine	9037560000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493134	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6.0/29T ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037700000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493509	
CPZ	100 ST	

Accessori**Ricambi**

Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione
N. d'ordine	9202810000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577	
CPZ	1 ST	