

HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm², 2.5mm², Crimpatura doppia
N. d'ordine	9017430000
Tipo	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni 1



HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	-		
Dimer	ารเก	nı e	nesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	453.2 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per	Versione	meccanico, senza matrici
	giunti isolati 0,5-2,5 mm²		intercambiabili

Dati utensile dI crimpatura

Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²	
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura doppia	
Stazione di crimpaggio	Numero della stazione di crimpaggio	1
	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm²
	Diametro cavo AWG, min.	21 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	16 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Rosso
	Numero della stazione di crimpaggio	2
	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²
	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²
	Diametro cavo AWG, min.	16 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	14 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Blu

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Non adatto ai conduttori rigidi. L'isolamento sul contatto viene premuto conicamente.

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Data di creazione 03.11.2025 09:06:02 MEZ

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Accessori / ricambi



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES HTI 15	Versione
N. d'ordine	1246370000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118034462	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE ES HTI 15	Versione
Tipo N. d'ordine	ERTE ES HTI 15 1246370000	Versione Utensile di compressione, Ricambio
•		