

**PZ 6 ROTO ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	<a href="#">901744000</a>
Tipo	PZ 6 ROTO ZERT
GTIN (EAN)	4008190884574
CPZ	1 Pieza

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	80 mm	Altezza (pollici)	3.1496 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	442 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

## Dati utensile di crimpatura

Comando	meccanico	Sezione del terminale, max.	6 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale		

## Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 26	Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Disegni**



## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES PZ 6 ROTO	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9014480000</a>	Versione	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4008190877385		
CPZ	1 ST		

### Ricambi



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9202810000</a>	Versione	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577		
CPZ	1 ST		

### Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9054820000</a>	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
CPZ	1 ST	

### Conduttore - sezione nom. 0,14 mm<sup>2</sup>



- Codice colori Weidmüller
- in bustine separabili (5 x 100 pezzi)

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,14/10 GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005180000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190859909	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,14/10T BR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028250000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190902018	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,14/12 GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028240000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190902001	
CPZ	500 ST	

### Bustine separabili



- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/10 HBL SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9026050000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190138288	
CPZ	500 ST	

**PZ 6 ROTO ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****sciolti in bustina**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0,25/10T GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021010000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190109103		
CPZ	500 ST		

**Bustine separabili**

- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0,25/10T GE SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021210000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190045555		
CPZ	500 ST		

**sciolti in bustina**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0,25/10 HBL	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9025740000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro	
GTIN (EAN)	4008190092054		
CPZ	500 ST		

**PZ 6 ROTO ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	H0,25/12 HBL	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9025760000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro	
GTIN (EAN)	4008190010027		
CPZ	500 ST		

**Bustine separabili**

- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0,25/12 HBL SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9025780000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro	
GTIN (EAN)	4008190053239		
CPZ	500 ST		

**sciolti in bustina**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0,25/12T GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021020000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190184230		
CPZ	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Bustine separabili



- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/12T GE SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021220000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190153786		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,34/10 TK SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9026030000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, turchese	
GTIN (EAN)	4008190177171		
CPZ	500 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,34/12 TK	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9025770000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese	
GTIN (EAN)	4008190067960		
CPZ	500 ST		

### Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,34/12 TK SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9025790000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese	
GTIN (EAN)	4008190121174		
CPZ	500 ST		

### in bustine separabili



- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/17,5X SW SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9006590000</a>	Terminali, Standard, 13 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190332259		
CPZ	100 ST		

Tipo	H1,5/19,5X SW SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9006630000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 10 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190332266		
CPZ	100 ST		

### pezzi sciolti in bustine di polietilene



- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/24 XS SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9202870000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 14.5 mm, nero	
GTIN (EAN)	4032248517947		
CPZ	100 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### in bustine separabili



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/17,5X BL SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9006670000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 8 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190332273		
CPZ	100 ST		
Tipo	H2,5/21,5X BL SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9006710000</a>	Terminali, Standard, 17 mm, 12 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190332280		
CPZ	100 ST		

### pezzi sciolti in bustine di polietilene



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/24 XS BL	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9202880000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 14,5 mm, blu	
GTIN (EAN)	4032248517954		
CPZ	100 ST		

### in bustine separabili



- Ingresso cavo conico in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C per conduttori da 1,5 a 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)
- rame zincato  
 tolleranze dimensionali a norma DIN 46228 Parte 4

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/19,5X GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006750000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190332297	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23X GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006790000</a>	Terminali, Standard, 17 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190332303	
CPZ	100 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,34/10 TK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025750000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, turchese
GTIN (EAN)	4008190105365	
CPZ	500 ST	

### Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,34/12 TK BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004390000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese
GTIN (EAN)	4008190881016	
CPZ	5000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/12 OR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028260000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190902025	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14 OR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9026060000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190122201	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019400000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190066024	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16 OR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028270000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190902049	
CPZ	500 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/12 OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0409500000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190090456	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/12D W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019000000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190085728	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H0,5/14 OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0690700000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190015770	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019010000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190120931	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16 OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025870000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190025045	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16D W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019020000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190047108	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/18 OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1076980000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4032248834631	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/18D W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1076990000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248834624	
CPZ	500 ST	

### Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005810000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190275877	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H0,5/14D W BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005860000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190275921	
CPZ	5000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004270000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190091774	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004280000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190162627	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14T W BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021930000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190262402	
CPZ	500 ST	

### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/12 W SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028280000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190902216	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9026070000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190187163	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019410000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190164096	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H0,75/14T HBL SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021230000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190153106	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16 W SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028290000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190902056	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/18 W SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028300000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190902063	
CPZ	500 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/12 W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0409600000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190079826	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/12D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019030000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190127787	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/12T HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021030000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190152901	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0462900000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190033248	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019040000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190099077	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16 W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025860000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190141967	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H0,75/16D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019050000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190033002	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16T HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021050000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190096175	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/18 W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025910000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190063702	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/18D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019060000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190049560	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/18T HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021060000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190071158	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021040000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190083168	
CPZ	500 ST	

### Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 W BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005820000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190275884	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H0,75/14D GR BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005870000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190275938	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H0,75/14T BL BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005900000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190275969	
CPZ	5000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 W BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004290000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190006778	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004300000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190154837	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004310000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190179298	
CPZ	500 ST	

### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/12 GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028310000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190902070	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9026080000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190026158	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019420000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190189099	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H1,0/16 GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028320000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190902087	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/18 GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028340000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190902100	
CPZ	500 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/12 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0409700000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190152222	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/12D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019070000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190029074	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0463000000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190024697	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019080000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190090623	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/16 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025950000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190037291	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/16D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019100000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190159986	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/18 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025930000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190101497	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H1,0/18D R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9019110000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190174828		
CPZ	500 ST		

### Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/14 GE BD GSP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9005830000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190275891		
CPZ	5000 ST		
Tipo	H1,0/14D R BD GSP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9005880000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190275945		
CPZ	5000 ST		

### Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/14 GE BD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004320000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190167523		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,0/14D R BD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004330000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190047498		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,0/14T R BD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021950000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190262747		
CPZ	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9026090000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190137168	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019430000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190107420	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/16 R SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028350000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190902117	
CPZ	500 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0463100000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190065089	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019120000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190153793	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/16 R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0635100000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190141745	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H1,5/16D SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019130000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190023331	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/18D SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019140000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190046026	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/24 R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0565600000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190187071	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/24D SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019150000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190151676	
CPZ	500 ST	

### Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005840000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190275907	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H1,5/14D SW BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005890000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190275952	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H1,5/14S GN BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028370000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, verde
GTIN (EAN)	4032248318537	
CPZ	5000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R BD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004340000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190080723		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/14D SW BD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004350000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190005474		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/14T SW BD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021960000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190262389		
CPZ	500 ST		

### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/14S BL SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9046230000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu	
GTIN (EAN)	4032248298631		
CPZ	500 ST		
Tipo	H2,5/15 BL SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9026100000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190141141		
CPZ	500 ST		
Tipo	H2,5/15T GR SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021240000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio	
GTIN (EAN)	4008190115302		
CPZ	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019160000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15T GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021070000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190128944	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/19D BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019170000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190178024	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/19T GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021080000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190149345	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/25D BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019180000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190101145	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/25T GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021090000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190060916	
CPZ	500 ST	

### Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/14D BL BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005850000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190275914	
CPZ	3000 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD GSP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005910000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190275976	
CPZ	3000 ST	

## Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/14D BL BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004360000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190083397	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004370000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190052508	
CPZ	500 ST	

## Bustine separabili



- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller
- Altro codice colori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18 GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9026010000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190117382	
CPZ	250 ST	
Tipo	H4,0/18T OR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021250000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190159313	
CPZ	250 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019190000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190141349	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/18T OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021100000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190061708	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019200000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190126575	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20T OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021110000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190035754	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/26D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019210000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190002336	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/26T OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021120000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190092825	
CPZ	100 ST	

### Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20T GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021130000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0533500000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/20D GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019220000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190151607	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0565700000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190026837	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26D GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019230000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190072117	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26T GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021140000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501	
CPZ	100 ST	

### Bustine separabili



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato  
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14S W SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025700000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190144104	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14S GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025710000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190031442	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14S R SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025720000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190072681	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### pezzi sciolti in bustine di polietilene



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/16S OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202900000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4032248519026	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20DS GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9203630000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248565078	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,34/11 S TK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9204090000</a>	Terminali, Standard, 6 mm, 6 mm, turchese
GTIN (EAN)	4032248593026	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14S OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004560000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190286132	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14S W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004590000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190862060	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16 DS W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202910000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248519019	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14DS GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028580000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248159475	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14S W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025960000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190009878	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14TS HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018550000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190207991	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/15S W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9204240000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 9 mm, Azzurro, bianco
GTIN (EAN)	4032248621545	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	H1,0/14S GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025970000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190063733	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14S R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018560000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190207984	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/12S R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025690000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190059439	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14S R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025980000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190080730	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14DS SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025240000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190085599	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/12DS BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028490000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, blu
GTIN (EAN)	4032248049028	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/12TS GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9036200000</a>	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248067992	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14DS BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1333100000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190160364	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14TS GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9426770000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248160693	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/16 TS GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9036210000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248068005	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/16DS BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9036220000</a>	Terminali, Standard, 13 mm, 10 mm, blu
GTIN (EAN)	4032248068012	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/14DS GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028520000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248049035	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/15TS OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9036230000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4032248068029	
CPZ	500 ST	

Accessori

Conduttore - sezione nom. 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1  
• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018910000</a>	Terminali, Standard, 5 mm, 5 mm, No
GTIN (EAN)	4008190068134	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H0,5/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004050000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190153052	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H0,5/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0282600000</a>	Terminali, Standard, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190184025	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H0,75/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0542500000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037482	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H0,75/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0282700000</a>	Terminali, Standard, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190019013	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,0/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0282800000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190006662	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,0/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0372600000</a>	Terminali, Standard, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190180263	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,5/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0186500000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190039592	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,5/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004060000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190147938	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,5/18	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004070000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190105761	
CPZ	1000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H1,5/7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0372700000</a>	Terminali, Standard, 7 mm, 7 mm, No
GTIN (EAN)	4008190064525	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H2,5/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004080000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190145446	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H2,5/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0186100000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190172954	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H2,5/18	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004090000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190147921	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H2,5/7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0373000000</a>	Terminali, Standard, 7 mm, 7 mm, No
GTIN (EAN)	4008190173463	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H4,0/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0244100000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190179830	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H4,0/15	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004100000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190119003	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/18	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004110000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190148348	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0373100000</a>	Terminali, Standard, 9 mm, 9 mm, No
GTIN (EAN)	4008190164669	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004120000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190104795	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0191900000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190026851	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/15	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0124700000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190003807	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/18	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004130000</a>	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190143626	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Assortimento terminali con collare isolante



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H-BOX 0,14-0,75QMM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025410000</a>	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025900000</a>	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025430000</a>	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025920000</a>	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025400000</a>	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
CPZ	1 ST	

### Assortimento terminali doppi



Box contenente terminali doppi con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025390000</a>	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
CPZ	1 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 ZH OR SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004440000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, arancione	
GTIN (EAN)	4008190198473		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,5/14D ZH W SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004780000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190188481		
CPZ	500 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 ZH OR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037200000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, arancione	
GTIN (EAN)	4008190492397		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,5/14D ZH W	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037380000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190492861		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,5/16 ZH OR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037210000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, arancione	
GTIN (EAN)	4008190492687		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,5/16D ZH W	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037390000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190492878		
CPZ	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	H0,5/18 ZH OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037220000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190492694	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/18D ZH W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037400000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190492892	
CPZ	500 ST	

## Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 ZH W SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018510000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190019914	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018520000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190097998	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/15T ZH BL SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018570000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190272630	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16 ZH W SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004900000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190482671	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16D ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004770000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190038816	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16T ZH HBL SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005140000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190482725	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### sciolti in bustina



Per i seguenti conduttori: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 ZH W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037230000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190853976	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037410000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190492984	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T ZH HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037610000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190493233	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16 ZH W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037240000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190492717	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16D ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037420000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190492991	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16T ZH HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037620000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190493264	
CPZ	500 ST	

### pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
- Resistenza al calore fino a 105 °C

Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato

Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/19DS ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202830000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248515776	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/19S ZH W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202820000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248515769	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/19TS ZH HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202840000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4032248515783	
CPZ	500 ST	

### sciolti in bustina



Per i seguenti conduttori: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/24 ZH W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037250000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190492724	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/24D ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037430000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493004	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/24T ZH HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037630000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190493271	
CPZ	500 ST	

### Bustine separabili



- In bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/15 ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018530000</a>	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190066925	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/15D ZH R SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018540000</a>	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190188832	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/15S ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018650000</a>	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248011407	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/19 ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004910000</a>	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190482688	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/19D ZH R SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004760000</a>	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190160951	
CPZ	500 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/15 ZH GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037260000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190492731	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/15D ZH R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037440000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190493011	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato  
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/15S ZH GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9018690000</a>	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4032248017720		
CPZ	500 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/19 ZH GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037270000</a>	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190492748		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,0/19D ZH R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037450000</a>	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190493028		
CPZ	500 ST		

### pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato  
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/22DS R ZH	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9036330000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 14 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4032248338566		
CPZ	500 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/25 ZH GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037280000</a>	Terminali, Terminali doppi, 22 mm, 18 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190492755		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,0/25D ZH R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037460000</a>	Terminali, Terminali doppi, 22 mm, 18 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190493035		
CPZ	500 ST		

### Bustine separabili



- In bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/16 ZH R SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004410000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190009397		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/16D ZH SW SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004420000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190167455		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/20 ZH R SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004920000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190482695		
CPZ	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H1,5/20D SW ZH SV	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9004750000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190055431		
CPZ	500 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/16 ZH R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037290000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190492762		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/16D ZH SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037470000</a>	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190493042		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/20 ZH R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037300000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190492779		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/20D ZH SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037480000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190493059		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/26 ZH R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037310000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190492786		
CPZ	100 ST		
Tipo	H1,5/26D ZH SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9037490000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190493066		
CPZ	100 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/19D ZH BL SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004430000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190099367	
CPZ	250 ST	
Tipo	H2,5/19T ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018580000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190272647	
CPZ	250 ST	
Tipo	H2,5/21 ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005150000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190482732	
CPZ	250 ST	
Tipo	H2,5/21D ZH BL SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004740000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190031923	
CPZ	250 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/19D ZH BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037500000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493073	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/19T ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037640000</a>	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493325	
CPZ	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	H2,5/21D ZH BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037510000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493080	
CPZ	100 ST	
Tipo	H2,5/21T ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037650000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493356	
CPZ	100 ST	
Tipo	H2,5/27D ZH BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037520000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493097	
CPZ	100 ST	
Tipo	H2,5/27T ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037660000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493387	
CPZ	100 ST	

### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/22T ZH OR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9018590000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190272654	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/22D ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004730000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190161811	
CPZ	100 ST	

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/22D ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037530000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493103	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/22T ZH OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037670000</a>	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190493431	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/28D ZH GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037540000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493110	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/28T ZH OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037680000</a>	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190493479	
CPZ	100 ST	

### Bustine separabili



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/23 ZH SW SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004930000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190482701	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23D ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004720000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190962210	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23T ZH GN SV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005160000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190482749	
CPZ	100 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/23 ZH SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037320000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492793	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23D ZH GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037550000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493127	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23T ZH GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037690000</a>	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493486	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29 ZH SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037330000</a>	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492809	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29D ZH GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037560000</a>	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493134	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29T ZH GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9037700000</a>	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493509	
CPZ	100 ST	

### Contatore di crimpature

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CRIMP COUNTER	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3099520000</a>	
GTIN (EAN)	4099987 134347	
CPZ	1 ST	

### Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES PZ 6 ROTO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9014480000</a>	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4008190877385	
CPZ	1 ST	

### Ricambi



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202810000</a>	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577	
CPZ	1 ST	

**PZ 6 ROTO ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Accessori / ricambi**

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9054820000</a>		
GTIN (EAN)	4032248 109289		
CPZ	1 ST		