Foglio dati

H2,5/19T ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
N. d'ordine	9018580000
Tipo	H2,5/19T ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190272647
CPZ	250 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

Foglio dati

H2,5/19T ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.32 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore grigio	Versione	Terminali doppi

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Larghezza del collare isolante (B)	4.5 mm	Altezza del collare isolante (A)	8 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm	L1 in mm	19.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
Lunghezza di spellatura	13 mm	Sezione di collegamento cavo	2.5 mm²
Colore	Telemecanique		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H2,5/19T ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno