


**H10,0/30S ZH EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato  
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, avorio
N. d'ordine	<a href="#">9018870000</a>
Tipo	H10,0/30S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105823
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

## H10,0/30S ZH EB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Peso netto	1.07 g
------------	--------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore avorio	Versione	Terminali doppi
----------------------	--------------------------------	----------	-----------------

### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	6.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Larghezza del collare isolante (B)	7.6 mm	Altezza del collare isolante (A)	13.4 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.5 mm	L1 in mm	30.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm
Lunghezza di spellatura	23 mm	Sezione di collegamento cavo	10 mm <sup>2</sup>
Colore	Weidmueller		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

