



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi scolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 5 mm, 5 mm, No
N. d'ordine	<a href="#">9018910000</a>
Tipo	H0,25/5
GTIN (EAN)	4008190068134
CPZ	1000 Pieza
Imballaggio	sfuso

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.02 g
------------	--------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

#### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	5 mm
Diametro del collare (D2)	1.6 mm	L1 in mm	5.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24	Lunghezza di spellatura	5 mm
Sezione di collegamento cavo	0.25 mm <sup>2</sup>		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

