


H1,0/12D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, rosso
N. d'ordine	9019070000
Tipo	H1,0/12D R
GTIN (EAN)	4008 190029074
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.08 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore rosso	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.4 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	6 mm
Diametro del collare (D2)	3 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	12.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Designazione militare	T 20A 008 A
Lunghezza di spellatura	8 mm	Sezione di collegamento cavo	1 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

