


H1,0/18D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso |
| N. d'ordine | 9019110000 |
| Tipo | H1,0/18D R |
| GTIN (EAN) | 4008190174828 |
| CPZ | 500 Pieza |
| Imballaggio | sfuso |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.12 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore rosso | Versione | Standard |
|----------------------|--|----------|----------|
|----------------------|--|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|----------|---|-------------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1.4 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 12 mm |
| Diametro del collare (D2) | 3 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 18.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 17 |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.15 mm | Designazione militare | T 20A 011 A |
| Lunghezza di spellatura | 15 mm | Sezione di collegamento cavo | 1 mm ² |
| Colore | DIN | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Disegno

