



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, nero
N. d'ordine	9019130000
Tipo	H1,5/16D SW
GTIN (EAN)	4008190023331
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.12 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore nero	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.7 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Diametro del collare (D2)	3.5 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	16.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Designazione militare	T 20A 013 A
Lunghezza di spellatura	12 mm	Sezione di collegamento cavo	1.5 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

