



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">9019230000</a>
Tipo	H6,0/26D GE
GTIN (EAN)	4008190072117
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0.5 g
------------	-------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

**Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	3.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Diametro del collare (D2)	6.3 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm
L1 in mm	26.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Designazione militare	T 20A 023 A
Lunghezza di spellatura	20 mm	Sezione di collegamento cavo	6 mm <sup>2</sup>
Colore	DIN		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegni**

**Disegno**

